


kábel csatlakozó aljzattal KMPYE-5

Cikkszám: 151909

FESTO

előszerelt, a proporcionális útszelepekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101
Vezetékmegnevezés	tartozékokkal
Gyártmány súlya	305 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábelhossz	5 m
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 90 mm
Kábel átmérő	6.2 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,3 mm
Kábelszerkezet	4x0,25 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelfektetgnél	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	PA
Material electrical contact	Sárgaréz