


# gyorscsatlakozó aljzat KD1-M3-A

Cikkszám: 151995

FESTO

önzáró



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.5 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	44 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	2.9 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M3