

többszörös csatlakozó

KSV6-12

Cikkszám: 152507

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	6 mm
Üzemi nyomás	-0,95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozók max.száma	12
Pneumatikus csatlakozás	PK-6
Szín	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform