

többszörös csatlakozó

KDVF6-7

Cikkszám: 152509

FESTO

Az NÁ 6 műanyag cső többszörös csőcsatlakozásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	6 mm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozók max.száma	7
Pneumatikus csatlakozás	PK-6
Szín	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform