

vákuum szívókorong

VAS-125-3/8-NBR

Cikkszám: 152605

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Szívókorong átmérő	125 mm
Hatékony szívóátmérő	105 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	606 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	606 N
Felfogó menet	G3/8
Szívókorong felfogás	G3/8
Vákuum csatlakozás	G3/8
Szín	fekete
Shore keménység	70 +/- 5
Material of threaded plug	Horgany présöntvény
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR