

Szívókorong VAS-125-3/8-PUR

Cikkszám: 152606

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Szívókorong átmérő	125 mm
Hatékony szívóátmérő	125 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	606 N
Felfogó menet	G3/8
Szívókorong felfogás	G3/8
Vákuum csatlakozás	G3/8
Shore keménység	62
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag információ, szívókorong	TPE-U(PU)