


# nyomáskapcsoló PEV-W-KL-LED-GH

Cikkszám: 152618

FESTO

kábelkapcsos G vagy H sínre történő szereléséhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Nyomásmérési tartomány	2 ... 8 bar
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Túlterhelési tartomány	20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Hiszterézis	0.5 ... 2 bar
Max.kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max.kimeneti áram	2,500 mA
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Csavaros szorító kapocs
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínrel választható/egyéb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	M5
Gyártmány súlya	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
A küszöbérték beállítási tartománya	2 ... 8 bar
Védettség	IP20
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III