



fojtó-visszacsapó szelep VFOF-LE-H-G18-Q6

Cikkszám: 1526931

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Belső hatlap
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	250 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	150 ... 260 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elfordíthatóság	360 fok/folyamatos fordítás nem megengedett
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	420 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	840 ... 1100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Megengedett működtető nyomaték, szabályozócsavar	1 Nm
Gyártmány súlya	13.9 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material sleeve	Alumínium ötvözet
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Sárgaréz