

Műanyag tömlő PU-1/4-B-SW

Cikkszám: 15275

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6.35 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	22 mm
Belső átmérő	4 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.024 kg/m
Szín	fekete