

csatlakozólap oldalsó csatlakozással NAVW-1/4-NPT-1

Cikkszám: 152792

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, telepszerezéshez, csatlakozók oldalt és alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	110 mm
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	1/4 NPT