


Csatlakozó lap oldalsó csatlakozással NAVW-3/8-NPT-2

Cikkszám: 152793

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	135 mm
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
14. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
4. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT