

csatlakozólap oldalsó csatlakozással NAVW-1/2-NPT-3

Cikkszám: 152794

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, telepszerezéshez, csatlakozók oldalt és alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	190 mm
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	1/2 NPT