

kompakt henger

DPCS-63-15-F-P

Cikkszám: 1531178

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	15 mm
Dugattyú átmérő	63 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.64 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	1,682 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,870 N
Mozgatott tömeg	177 g
Gyártmány súlya	616.5 g
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet