


# manométer MA-15-10-QS-6

Cikkszám: 153384

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                             |
|--|-----------------------------------|
| Kijelzési tartomány [bar]                  | 0 ... 10 bar                      |
| Névleges méret, manométer                  | 15                                |
| Konstruktív felépítés                      | Csőrugós manométer mérőmű nélkül  |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés                  |
| Üzemi közeg                                | Nemesgázok<br>semleges folyadékok |
| Operating pressure MPa                     | 0 ... 1 MPa                       |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 10 bar                      |
| Operating pressure                         | 0 ... 145 psi                     |
| Változó terhelés tényező                   | 0.66                              |
| Mérés pontossági osztály                   | 5                                 |
| Védettség                                  | IP53                              |
| Közeg hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                     |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                     |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B2-L                    |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                      |
| Csatlakozási helyzet                       | Hátoldal központos                |
| Pneumatikus csatlakozás                    | QS-6                              |
| Közeggel érintkező anyagok                 | Sárgaréz                          |
| Material of threaded plug                  | Sárgaréz                          |
| Material housing                           | Acél                              |
| Material screen                            | PC                                |
| Ház színe                                  | fekete                            |
| Gyártmány súlya                            | 10 g                              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs acetilén<br>nincs oxigén    |