

# viesszacsapó szelep HA-1/8-QS-8

Cikkszám: 153452

FESTO

Átáramlás a külső menettől a QS csatlakozóhoz.  
Ezt a típust vákuum üzetre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-8
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	331 l/min
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	Nikkelezett réz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Min. differenciál nyomás, nyitó	0.1 bar
Min. differenciál nyomás, záró	0.2 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	22 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform