

# Gömbcsap QH-QS-4

Cikkszám: 153483

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges átfolyás	148 l/min

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tömítés elve	lágý
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	12 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis