


# T csatlakozó

## QSTL-3/8-5/16-U

Cikkszám: 153718

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                              |
|--|------------------------------------|
| Méret                                    | Standard                           |
| Névleges méret                           | 5 mm                               |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat                            |
| Beépítési helyzet                        | tetszőleges                        |
| Csomagolási egység                       | 1                                  |
| Konstruktív felépítés                    | Push-pull elv                      |
| Üzemi nyomás                             | -0.95 ... 10 bar                   |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás        | -0.95 ... 10 bar                   |
| Üzemi közeg                              | szűrt sűrített levegő<br>Vákuum    |
| KBK korrózióállósági osztály             | 1                                  |
| Környezeti hőmérséklet                   | -10 ... 60 °C                      |
| Engedély                                 | Germanischer Lloyd                 |
| Max.meghúzási nyomaték                   | 24 Nm                              |
| Kimenetek száma                          | 2                                  |
| Tápvezetékek száma                       | 1                                  |
| Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték      | Külső menet: NPT3/8-18             |
| Pneumatikus csatlakozás, kimenet         | 5/16" külső átmérőjű csőhöz        |
| A kioldó gyűrű színe                     | szürke                             |
| Anyag megjegyzés                         | RoHS konform                       |
| Anyag információ, ház                    | PBT                                |
| Anyag információ: kioldó gyűrű           | POM                                |
| Anyag információ, cső tömítés            | NBR                                |
| Anyag információ: cső szorító elem       | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |