

# T csatlakozó

## QSTL-3/8-1/2-U

Cikkszám: 153722

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	8.7 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	24 Nm
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték	Külső menet: NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás, kimenet	1/2" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes