

Vakdugó QSMC-1/8H-U

Cikkszám: 153924

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	0.5 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Bedugható hüvely: QS-1/8"
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT