

# csőcsatlakozás N-1/8-P-6-MS

Cikkszám: 15630

FESTO

sárgaréz kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	5 Nm
Gyártmány súlya	9 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	For tubing internal diameter 6 mm
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Sárgaréz