

kompakt henger

AEVULQZ-50- -A-P-A


Cikkszám: 156446
Classic

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A négyzetes dugattyúrúd biztosítja elfordulás ellen.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Minta-ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 25 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	négyzetes dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.8 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.64 J
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	999 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	112 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	72 g
Alapsúly 0 mm löketnél	560 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	16 g
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material of flange screw	Acél, ónozott
Material cover	Alumínium ötvözet
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material cylinder barrel	Alumínium ötvözet