

Érzékelőtartó DASI-Q11-25-A-SR

Cikkszám: 1568451

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Kialakítás	T horonyhoz
dugattyúØ-höz	Ø25
Szerkezeti felépítés	Érzékelőléc
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	32 g
Rögzítés módja	T-horonyba szorított átmenő furattal és csavarral horonyanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott