

szabadonfutó FLSR-32-R


Cikkszám: 15687

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

a DSR fordító hajtóműhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Forgásirány	jobbra forgás
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	9.98 Nm
Gyártmány súlya	1,120 g
Material housing	Alumínium öntvény
Material sleeve	Edzett acél
Material shaft	Edzett acél