

# kompakt henger

## AEVULQZ-100-10-P-A


Cikkszám: 157156  
Classic

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A négyzetes dugattyúrúd biztosítja elfordulás ellen.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 10 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 100 mm   |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű<br>húzó                                  |
| Dugattyúrúd vég                            | Belső menet  |
| Konstruktív felépítés                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd  |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd  |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték       | négyzetes dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                               | 0.8 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 1 J  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 4,222 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 614 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 177 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 2,797 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 38 g   |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>tartozékokkal          |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/4   |
| Material of flange screw                   | Acél, ónozott  |
| Material cover                             | Alumínium ötvözet  |
| Material of dynamic seals                  | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél   |
| Material cylinder barrel                   | Alumínium ötvözet  |