


kisnyomású szabályozó szelep LR-3,3

Cikkszám: 15717

FESTO

csatlakozólap nélkül



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|---|
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Normál névleges átáramlás | 150 l/min |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Material housing | POM |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Membrános szabályozó szelep szekunder lefúvással |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| Operating pressure | 145 psi |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.3 bar |
| Vezérlőnyomás | 8 bar |
| Pilot pressure | 120 psi |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material seals | NBR TPE-A TPE-U(PU) |