


lengőkarima SUA-20

Cikkszám: 157320

FESTO

ADVU, AEUU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
Gyártmány súlya	41 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet
Material mounting pin	Acél, ónozott
Material sleeve	Rugóacél
Material bearing	Műanyag
Material screws	Horganyzott acél
Material lock	Rugóacél
Material shaft	Acél védőbevonattal