

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1

Cikkszám: 1577380

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárat hajtónyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1140 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32B
Interfész kód Motor In	42B 42C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis