


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-R38-57A

Cikkszám: 1578138

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	3.6 Nm
Terméksúly	280 g
Interfész kód, működtető szerkezet	R38
Interfész kód Motor In	57 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis