

Műanyag tömlő PU-5/32-BL

Cikkszám: 158360

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|------------------|
| Külső átmérő | 3.97 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 17 mm |
| Belső átmérő | 2.6 mm |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.009 kg/m |
| Szín | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |