


kompakt henger DMML-10- -P-A-S2

Cikkszám: 158563


FESTO

elfordulás ellen biztosított, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben, sokféle felfogási lehetőség.

Eltérő lökethosszak külön megrendelésre. Csak a szabványos 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm lökethosszak kaphatók.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 30 mm |
| Dugattyú átmérő | 10 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | Átmenő dugattyúrúd |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték | Vezető csap járommal |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| A hajtómű felfogás meghúzási nyomatéka | 1 Nm +10 % |
| Elméleti erő 6 bar-nál | 40 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 40 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 40 N |
| Felfogási mód | választható/egyéb átmenő furattal belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | M3 |
| Material cover | Sárgaréz |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |