

kompakt henger

EMMZ-16- -P-A-S6

Cikkszám: 158670

FESTO

Érintésmentes helyzetérzékeléshez, rugalmas csillapítógyűrűkkel a véghelyzetekben, sokféle felfogási lehetőség ("multimount").

Más lökethossz kérésre. Csak 5, 10, 15 mm szabványos lökethosszban kapható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Lökethossz	1 ... 15 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/ -lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Hőálló tömítések, max.120°C
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
A hajtómű felfogás meghúzási nyomatéka	2,5 Nm +10 %
Elméleti erő 6 bar-nál	84 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	84.3 N
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material cover	Sárgaréz
Material seals	FPM
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes