

Csőcsonkos csatlakozó CN-M3-PK-2

Cikkszám: 15871

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Névleges szélesség | 1.5 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Tömítőgyűrű |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| 1. pneumatikus csatlakozás | M3 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 3 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | erősen ötvözött acél |