


# kompekt henger EMMLZ-32- -P-A-S6

Cikkszám: 158710


FESTO

elfordulás ellen biztosított, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, sokféle felfogási lehetőség ("Multimount"), a véghelyzetekben csillapítással.

Más lökethossz kérésre. Csak 5, 10, 15 mm szabványos lökethosszban kapható.



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 15 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 32 mm  |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű<br>húzó                                  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilső                            |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                 | Hőálló tömítések, max.120°C                                    |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték       | Vezető csap járommal   |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 120 °C   |
| A hajtómű felfogás meghúzási nyomatéka     | 9 Nm +10 %   |
| Elméleti erő 6 bar-nál                     | 388 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 388 N  |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel         |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/8   |
| Material cover                             | Sárgaréz   |
| Material seals                             | FPM  |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet<br>eloxált                                   |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |