


# Lökéscsillapító YSR-5-5-C

Cikkszám: 158981

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Löklet	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	2 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	200 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	1 J
Max. energiafogyasztás óránként	8000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	0.9 N
Minimális betolási erő	7.5 N
Terméksúly	8 g
Tömegtartomány	1.5 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvözött acél