

Csatlakozó kábel KMP1-02-II-10-X


Cikkszám: 158990

Kifutó termék

FESTO

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 300 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	72 sarkú aljzat
Kábelszerkezet	50 x 0,75 mm ²
Kábel átmérő	19 mm
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Könnyűfém présöntvény
Anyag információ, kábelköpeny	PE
Anyag információ: krimp csatlakozók	ezüstözött Réz ötvözet