

# Csatlakozó kábel KMP1-02-II-16-X

Cikkszám: 158992

Kifutó termék

FESTO

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 300$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	72 sarkú aljzat
Kábelszerkezet	80 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	24 mm
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Könnyűfém présöntvény
Anyag információ, kábelköpeny	PE
Anyag információ: krimp csatlakozók	ezüstözött Réz ötvözet