



# nyomáskapcsoló PEV-1/4-A-SW27

Cikkszám: 159259

FESTO

egy elektromos áramkör nyit vagy zár a meghatározott nyomásérték elérésekor. Beállítható nyomás-kapcsolópont.



## Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Nyomásmérési tartomány	1 ... 10 bar
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 100 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max.kapcsolási kimenő feszültség, AC	250 V
Max.kapcsolási kimenő feszültség, DC	250 V
Max.kimeneti áram	4,000 mA
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 250 V
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Csatlakozó
Felfogási mód	becsavarható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Gyártmány súlya	138 g
Material housing	Acél, ónozott
Material membrane	NBR
A küszöbérték beállítási tartománya	1 ... 10 bar
Védettség	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L