


motor karima EAMF-A-77A-100A

Cikkszám: 1593628

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	383 g
Interfész kód, motor In	100A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	77A
Anyag megjegyzés	RoHS konform