



# Összekötő vezeték SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Cikkszám: 159435

FESTO

érezékelőkhöz és közelítéskapcsolókhöz.  
Kífutó típus. 2013-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 EN 61984
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	vonszolólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Szennyeződés foka	3
Védettség	IP65 IP68
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat / nyitott vég M12x1 / - 5-póéusú / 3-erű
Kábelszerkezet	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	4.5 mm
Kábelhossz	5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Dugó kódolás	A
Színkód, érszigetelés	kék barna fekete
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz nikkelezett
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)