



# Szánegység SPZ-20-80-P-A-S6

Cikkszám: 159747

FESTO

2 dugattyúrúddal (TWIN szánnal), érintés mentes helyzetérzékeléshez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	80 mm
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	10 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Meghajtó egység üzemmódja	Szán
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	siklócsapágy
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	szártított sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	282 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	282 N
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes