


Szánegység SPZ-20-100-P-A-S6

Cikkszám: 159748

FESTO

2 dugattyúrúddal (TWIN szánnal), érintés mentes helyzetérzékeléshez



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|---|
| Löklet | 100 mm |
| Állítható véghelyzet tartomány/hossz | 10 mm |
| Dugattyú átmérő | 20 mm |
| Meghajtó egység üzemmódja | Szán |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | siklócsapágy |
| Konstruktív felépítés | Vezeték |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | szártott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 120 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 282 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 282 N |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | FPM |
| Anyag információ, ház | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |