



# sűritett levegő tartály CRVZS-0.1

Cikkszám: 160233

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	0,1 l
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	AD 2000 adatlap
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
Engedély	CRN TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	TSSACRN0H17477.5C
Üzemi közeg	Sűritett levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	15 Nm
Gyártmány súlya	226 g
Felfogási mód	Rögzítő kapcsok
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of air reservoir	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fixing clips	erősen ötvözött acél, rozsdamentes