

Dugaszolható T-csatlakozó QST-V0-6

Cikkszám: 160533

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 4.8 mm |
| Tűzvizsgálati alapanyag | UL94 V-0 (ház) UL94 V-0 (oldógyűrű) |
| Kialakítás | T forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 14 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Oldógyűrű színe | fekete |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PBT |
| Oldógyűrű alapanyaga | PBT |
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél Sárgaréz |