


Kompakt henger

ADVU-4"- -P-A


Cikkszám: 160569

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.04 ... 16 "
Dugattyú átmérő	4"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Üzemi nyomás	8.7 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.7376 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	993 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,059 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	21.658 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6.243 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	98.66 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	1.34 oz
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/4-18
Üzemi nyomás [psi]	8.7 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet