

Kompakt henger ADVU-4"- -A-P-A

Cikkszám: 160579


FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löklet | 0.2 ... 1 " |
| Dugattyú átmérő | 4 " |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 8.7 ... 145 Psi |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 4,418 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 4,712 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 614 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 38 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 2,797 g |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT1/4-18 |
| Üzemi nyomás [psi] | 8.7 ... 145 psi |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) NBR |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |