

# Kompakt henger ADVULQ-1/2"- -P-A


Cikkszám: 160580

FESTO


érintésmentes helyzetérzékeléshez. A négyszögletes dugattyúrúd biztosítja elfordulás ellen. A dugattyúrúd végén belső menet.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Löklet                                | 0.04 ... 8 "   |
| Dugattyú átmérő                       | 1/2"   |
| Csillapítás                           | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód                          | kettősműködésű   |
| Dugattyúrúd vég                       | Belső menet  |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték  | négyszögletes dugattyúrúd                              |
| Üzemi nyomás                          | 18.8 ... 145 Psi                                       |
| Üzemi közeg                           | szűrt sűrített levegő                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                | -4 ... 176 °F  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás   | 51 N   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet   | 68 N   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél         | 8 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként    | 2 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                | 87 g   |
| Pneumatikus csatlakozás               | UNF10-32   |
| Üzemi nyomás [psi]                    | 18.8 ... 145 psi                                       |
| Anyag információ, fedél               | Alumínium ötvözet                                      |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU)<br>NBR                                       |
| Anyag információ, dugattyúrúd         | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                     |
| Anyag információ, hengercső           | Alumínium ötvözet                                      |