

# Kompakt henger

## AEVU-2 1/2"- -A-P-A

Cikkszám: 160617

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.2 ... 1 "
Dugattyú átmérő	2 1/2"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	8.7 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,799 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	134 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	16 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,059 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	23 g
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	8.7 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet