


Kompakt henger AEVUZ-2"- -P-A

Cikkszám: 160626

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.2 ... 1 "
Dugattyú átmérő	2"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Üzemi nyomás	11.6 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	999 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	112 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	16 g
Alapsúly 0 mm löketnél	560 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	23 g
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	11.6 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet