

Kör keresztmetszetű henger


CRDG-25- -P-A

Cikkszám: 160983

FESTO

korrózióálló, érintésmentes helyzetérzékelésre, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 6432
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	295 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	12 g
Alapsúly 0 mm löketnél	360 g
Felfogási mód	választható/egyéb külső menettel tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, fedél	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes