


Szívókorong VAS-125-3/8-SI

Cikkszám: 160991

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Szívókorong átmérő	125 mm
Hatékony szívóátmérő	105 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Leszakító erői 70 % vákuumnál	606 N
Gyártmány súlya	148 g
Felfogó menet	G3/8
Szívókorong felfogás	G3/8
Vákuum csatlakozás	G3/8
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, szívókorong	VMQ (szilikon)